

**Garant****VBGW 110308 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266012 NL
GTIN	4062406274603
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožliams spalvotiesiems metalams.

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

**Techninis aprašymas**

Danga	be dangos
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	MKD
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Kietlydinys	MKD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 110308 FN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo briaunų forma	NL
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 1600 m/min
Pastūma f	0,005 - 0,1 mm/aps,
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui