

**Garant****VBGW 110308 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266012 NS
GTIN	4062406275815
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	MKD
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	be dangos
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 110308 FN
Pastūma f	0,005 - 0,04 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Kietlydinys	MKD
Pjovimo briaunų forma	NS
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergaląsti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui