

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266016 NL
GTIN	4062406275839
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	MKD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 1600 m/min

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	NL
Danga	be dangos
Pastūma f	0,005 - 0,1 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,01 - 0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 160404 FN
Ašmenys	MKD
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergaląsti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui