

Garant**VBGW 110304 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 266010 NL |
| GTIN | 4062406275921 |
| Produktų klasė | 21L |

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožiams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Kietlydinys | MKD |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjūvio gylis a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Pastūma f | 0,005 - 0,1 mm/aps, |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBGW 110304 FN |
| Pjovimo briaunų forma | NL |
| Ašmenys | MKD |
| Danga | be dangos |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 150 - 1600 m/min |
| Tolerancija | G |
| Produkto pavadinimo požymis | MKD |
| Galima pergalėti | taip |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |