



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M12FPDX2



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 070110 M12FPDX2 |
| GTIN | 4058546220815 |
| Produktų klasė | 03L |

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
 - REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
 - Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
 - FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
 - Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
 - LED darbo zonos apšvietimas.
 - Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
 - REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.
- Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 6 skirtingomis funkcijomis viename.
- Nuimamo gręžimo patrono sistema su 3 antgaliais.
 - Labai patogus dėl 1/4 colio šešiabriaunio metalinio laikiklio po gręžimo patronu: vos 138 mm ilgio be gręžimo patrono.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.

Tinkamą Bluetooth Tracking Modul įtaisą rasite 070103 BTT-1.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gamintojo pavadinimas | M12FPDX-202X |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V |
| Ilgis | 138 mm |
| maksimalus sukimo momentas | 37 Nm |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene | 13 mm |
| Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 - 1700 min ⁻¹ |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje | 35 mm |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1 - 13 mm |
| Variklio sandara | POWERSTATE™ |
| Akumulatoriaus talpa | 2 Ah |
| Akumulatoriaus įtampa | 12 V |
| Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Akumuliatorių kiekis | 2 |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone | 13 mm |
| Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) |
| Maitinimas | Varomas akumulatoriaus energija |
| Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |