



Žiedlapinis šlifavimo diskas 769F, stiklo pluošto lėkštelė kūginis, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 120



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565514 120
GTIN	5902658113154
Produktų klasė	53F

Aprašymas

Modelis:

Grūdelių mišinys su **precizinės formos** keraminiais grūdeliais **maksimaliam našumui ir patvarumui**.

Paskirtis:

Šlifavimo darbai naudojant galingus kampinius šlifuoklius dar našesni.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Forma	įkypas
Disko Ø	115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		