

# 3M

**Žiedlapinis šlifavimo diskas 769F, stiklo pluošto lėkštelė kūginis, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	565514 60
GTIN	5902658113031
Produktų klasė	53F

## Aprašymas

### Modelis:

Grūdelių mišinys su **precizinės formos** keraminiais grūdeliais **maksimaliam našumui ir patvarumui.**

### Paskirtis:

Šlifavimo darbai naudojant galingus kampinius šlifuoklius dar našesni.

## Techninis aprašymas

Forma	įkypas
Disko Ø	115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumas	60
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm

optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		