

**3M****Žiedlapinis šlifavimo diskas 769F, stiklo pluošto lėkštelė kūginis, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	565515 40
GTIN	5902658113215
Produktų klasė	53F

## Aprašymas

**Modelis:**

Grūdelių mišinys su **precizinės formos** keraminiais grūdeliais **maksimaliam našumui ir patvarumui.**

**Paskirtis:**

Šlifavimo darbai naudojant galingus kampinius šlifuoklius dar našesni.

## Techninis aprašymas

Forma	įkypas
Disko Ø	125 mm
Grūdėtumas	40
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		