



## Pjovimo diskas PSF STEELOX ITIN PLONAS, Disko Ø: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563435 115
GTIN	4007220560266
Produktų klasė	55T

### Aprašymas

#### Modelis:

- Pjovimo-šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.
- Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuoklis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.
- Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).

Plonas pjovimo diskas greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.

Universalūs PSF linijos pjovimo diskai profilių, vamzdžių ir pan. pjovimui.

#### Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v<sub>c</sub>.

#### Specifikacija:

##### A60P-PSF-STEELOX.

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plieniui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	115 mm
Disko storis	1 mm
Specifikacija	A60P-PSF-STEELUX
Forma	tiesus
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	ribotai tinka
Plastikas, GFK	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
sausasis	tinka