

## ejendals

### Pirštinių pora Tegera® 8801 Infinity, Pirštinių dydis: 9



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094362 9
GTIN	7340118318691
Produktų klasė	04R

#### Aprašymas

**Modelis:**

**Tegera® 8801 Infinity.** Naujosios Infinity serijos universalios pirštinės su jautriais pirštų galiukais ir geru sukibimu. Ypač plonos pirštinės su nitrilo putplasčio ir vandens pagrindu pagaminto PU dangą, tinkamos sausoms ir šiek tiek drėgnoms darbo vietoms. Vidinė dalis atspari alyvai. Atsparios **kontaktiniam karščiui iki 100 °C.**

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

#### Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	6

Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	Nailonas, spandeksas
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juodas/geltonas
Mezgimo technologija	15G
Norma	EN 407
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės