

ejendals

Pirštinių pora Tegera® 8814 Infinity, Pirštinių dydis: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094559 9
GTIN	7340118324777
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 8814 Infinity. Minkštos, plonos nuo įpjovimo saugančios pirštinės puikiai tinka darbui su jutikliniu ekranu. Jos **be silikono** ir užtikrina **apsaugą nuo karščio iki 100 °C**. Dėl aukščiausio apsaugos nuo įpjovimų lygio (**Cut F**), pirštines galima naudoti sausose ar lengvai alyvuotose darbo vietose, kuriose didelė rizika įsipjauti. Dermatologiškai patikrinta ir tinka darbui su maisto produktais.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Turinys	6
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais

Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija	13G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	Bazalto pluoštas, plieno pluoštas, nailonas, spandeksas.
Danga	Nitrilo puta/vandens pagrindo PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Spalva	pilkos / juodos
Norma	EN 407
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	F
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės