

**Garant**

**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150393 su 3 pjovimo briaunomis dėžutėje 90°, AlTiCN, Gilintuvų kiekis: 7**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150394 7
GTIN	4062406277116
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

**Paskirtis:**

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

**Turinys:**

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Pastaba:**

Sudėta į dėžutę Nr. 150370 **dyd. 6**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Gilintuvų kiekis	7
Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

### Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150393 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150393 8
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150393 15
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150393 19
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150393 10
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150393 25
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150393 6