

## Garant

### Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90°, AlTiCN, Išorinis Ø Dc: 8mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	150393 8
GTIN	4062406277147
Produktų klasė	11M

## Aprašymas

### Modelis:

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Speciali geometrija su **kintamu žingsniu** ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.

Naujoviška, speciali AlTiCN specialiai **nerūdijantiems plienams apdirbti**.

Kotas **papildomai su 3 plokštumomis** tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

### Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslų, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

## Techninis aprašymas

Išorinis Ø	8 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	50 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Įleidžiamies varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047	M4

Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka