

Garant

**Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90°, AlTiCN, Išorinis
Ø Dc: 31mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	150393 31
GTIN	4062406277253
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Speciali geometrija su **kintamu žingsniu** ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.

Naujoviška, speciali AlTiCN specialiai **nerūdijantiems plienams apdirbti**.

Kotas **papildomai su 3 plokštumomis** tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

Techninis aprašymas

Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tolerancija	h9
Bendras ilgis L	71 mm
Koto Ø D _s	12 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiauryme nuo	4,2 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,24 mm/aps,

Išorinis Ø	31 mm
Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka