

Garant**Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90°, AlTiCN, Išorinis Ø Dc: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150393 25
GTIN	4062406277246
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Speciali geometrija su **kintamu žingsniu** ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.

Naujoviška, speciali AlTiCN specialiai **nerūdijantiems plienams apdirbti**.

Kotas **papildomai su 3 plokštumomis** tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
Pirminio gręžimo Ø	3,8 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M12
Bendras ilgis L	67 mm
Išorinis Ø	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
mažiausias gilintuvo \varnothing kiauryme nuo	3,8 mm
Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka