

KÄRCHER**Drėgno ir sauso valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: NT22APTE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Našus universalus **drėgno ir sauso valymo siurblys**, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. **Automatinis išjungimas**, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.

- **Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.**
- **Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploatavimo trukmę.**
- **Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogų perjungti siurbimo programą.**

Drėgno/sauso valymo dulkių siurblys su lizdu ir automatinio elektrinių įrankių paleidimu.

- **Drėgmei atsparus PES filtras.**
- **Tvirta 22 L talpa su bamperiu ir metaliniais nulenkiamaiais ratukais.**

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblių Nr. 078522.

Techninis aprašymas

Įjungimo automatika	taip
Darbinis triukšmas	72 dB(A)

Laido ilgis	6 m
Vakuumas	255 mbar
Turbinų skaičius	1
Oro srautas	71 l/s
Aukštis	480 mm
Naudojama galia	1300 W
Gamintojo pavadinimas	NT22APTE
Jungties nominalus dydis	35 mm
Ilgis	380 mm
Ypatybė	Kompaktiškas
Filtro išvalymas	ApClean pusiau automatinis filtrų valymas
Talpų tūris	22 l
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Plotis	370 mm
Filtravimo sistema	Cilindrinis filtras
Svoris	6,1 kg
Siurbimo žarnos ilgis	1,9 m
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Adapteris, kurio Ø 40-35 mm Jungties nominalus dydis
DN35

078538 DN35