

**Drožlių / skysčių siurblys, Gamintojo pavadinimas: VHO200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Produktų klasė	07D

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, labai patvarus Nilfisk CFM „Grey Line“ pramoninis siurblys. Galingas **skysčių siurblys** su aukštos kokybės, alyvai atsparių valymo priemonių rinkiniu. Įrengtas **oro atbulinės eigos vožtuvas** patikimam ir lengvam konteinerio ištuštinimui. Metalo drožlių krepšys ir ištuštinimo įrankių rinkinys jau integruoti. Tinka įvairiausioms valymo užduotims metalo pramonėje.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra metalo drožlių krepšys, integruotas ištuštinimo įrankių rinkinys, įskaitant alyvai atsparių valymo priemonių rinkinį.

Pastaba:

Tinkamus priedus rasite Nr. 078551–078552.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	2400 W
Darbinis triukšmas	70 dB(A)
Vakuumas	230 mbar

Talpų tūris	75 l
Gamintojo pavadinimas	VHO 200
Aukštis	1230 mm
Turbinų skaičius	1
Oro srautas	55 l/s
Plotis	880 mm
Svoris	60 kg
Ilgis	580 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Pramoninis komplektasatsparus alyvai Žarnos Ø 50 mm	078551 50
Pramoninis komplektas Žarnos Ø 50 mm	078552 50