



Keturių eigų gręžtuvas, Tipas: 720251



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075156 720251
GTIN	4014586889849
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Universalus **keturių eigų gręžtuvas** iki 32 mm gręžimo pajėgumas. Su dešinine/kairine eiga, sūkių skaičiaus nustatymu, MK3 įrankio laikikliu sudėtingiems gręžimo darbams.

Privalumai:

Patogiam darbui.

Pastaba:

tinkami stovai gręžtuvams tiekiami pagal paklausimą.
Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 2-u greitis	20 mm
Gamintojo pavadinimas	BOZ 32-4 M
Svoris	7,5 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	32 mm
Naudojama galia	1800 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 480 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	60 mm

maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 2-u greitis	70 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 140 min ⁻¹
Gręžimo patrono laikiklis	MK3
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas