

## ejendals

Nuo šalčio saugančių pirštinių pora Tegera® 517, Pirštinių dydis: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094824 9
GTIN	7392626070769
Produktų klasė	04R

### Aprašymas

#### Modelis:

Tegera® 517. **Vandeniui atsparios ir nuo šalčio saugančios** pirštinės su pamušalu iš **dirbtinės odos** tiksliesiems darbams bei naudojimui šaltomis ir drėgnomis sąlygomis. Su lipukais ir sustiprintomis zonomis ties pirštų galiukais.

#### Detalus aprašymas:

Tegera® 517. **Vandeniui atsparios ir nuo šalčio saugančios** pirštinės su pamušalu iš **dirbtinės odos** tiksliesiems darbams bei naudojimui šaltomis ir drėgnomis sąlygomis. Su lipukais ir sustiprintomis zonomis ties pirštų galiukais.

#### Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

#### Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

#### Standartas:

EN 388; EN 511

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.  
Siauras modelis. Vienu dydžiu mažesnės.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Siauras modelis. Vienu dydžiu mažesnės.

## Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Pirštinių rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių savybės	su lipukais
Turinys	6
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Norma	EN 511
Ilgis	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Pagrindo medžiaga	Poliesteris/ dirbtinė oda
Dangos variantai	be dangos
Spalva	juoda / žalia
Produkto rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės