

Garant**Įstatoma perjungiamo terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 1-1/2in**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

657582 1-1/2

GTIN

4062406277291

Produktų klasė

61E

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis. Labai kompaktiška **įstatoma perjungiamo terkšlė, su išmetikliu.**

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įstatomas kotas	9×12 mm
Aukštis h	16,4 mm
Ilgalaikė apkrova	135 Nm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	28 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Plotis b	32 mm
Dantų skaičius	48
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Perjungiamo terkšlė	taip
Terkšlė su išmetikliu	taip
Produkto rūšis	Terkšlė