

Garant GRIDLINE

**Pristatoma spinta su stumdomomis durimis be pakelto kraštelio, 26×20G,  
Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932128 800
GTIN	4062406277079
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pristatoma spinta įrankiams 60×28G. Stumdomos durys, užrakinama su cilindrine spyna. Stalčių 26×20G ir ištraukiamų padėklų 26×20G tvirtinimas žingsniu kas 25 mm galimas iš abiejų pusių.

**Nėra atskirų stalčių fiksatoriaus.****Priedai pasirinktinai:**

Tinkamos lentynos žr. Nr. 930633 ir Nr. 930635, tinkami ištraukiami padėklai žr. Nr. 930654 ir Nr. 930656.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stumdomos durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Cokolis Nr. 958080 – 958086 NETINKAMAS.

**Techninis aprašymas**

Svoris	68 kg
Gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Naud. aukštis	675 mm
Plotis	1500 mm

Aukštis	800 mm
Gylis G	28
Plotis G	60
medžiagos storis	1,2 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×20G
Produkto rūšis	Staklių pristatoma spinta

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
---	-------------