

Garant GRIDLINE

**Pristatoma spinta su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×24G,
Aukštis mm: 1000****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 932012 1000 |
| GTIN | 4062406277048 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių pristatoma spinta 24×28G kartu su stalčiais 20×24G. Skyrius su durimis, reguliuojamas kas 25 mm. Durys užrakinamos atskirai stumiamąja rankena su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.:

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------|
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×24 |
| Durų aukštis | 600 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 24 |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm |

| | |
|---|--|
| Aukštis | 1000 mm |
| Plotis | 600 mm |
| Gylis | 700 mm |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm |
| Naud. aukštis | 900 mm |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 300 mm |
| Svoris | 89 kg |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 80 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 20×24G |
| Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12 | 914226 HU12 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21 | 914227 HU21 |