

Garant GRIDLINE

**Pristatoma spinta su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×24G,  
Aukštis mm: 800****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932012 800
GTIN	4062406277024
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių pristatoma spinta 24×28G kartu su stalčiais 20×24G. Skyrius su durimis, reguliuojamas kas 25 mm. Durys užrakinamos atskirai stumiamąja rankena su cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.:**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Durų aukštis	450 mm
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Aukštis	800 mm

Svoris	59 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	250 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	80 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fikсatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12