

Garant GRIDLINE

**Pristatoma spinta su varstomomis durimis be pakelto kraštelio, 26×20G,
Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932101 800
GTIN	4062406277055
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pristatoma spinta įrankiams 30×28G. Varstomos durys, užrakinama su cilindrine spyna. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta milteliais. Stalčių korpusas ir ištraukiamos lentynos nekonfigūruojami, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Tinkami stalčiai 26×20G.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Plotis	750 mm
Svoris	42 kg
Naud. aukštis	650 mm
Aukštis	800 mm

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×20G
Produkto rūšis	Staklių pristatoma spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
---	-------------