



## Dangčių ir tvirtinimo atrama, Maksimalus ilgis: 250cm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	861780 250
GTIN	4008158041254
Produktų klasė	83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Dėl sunkių plieninių vamzdžių ir neslidžių PVC kontaktinių paviršių konstrukcija itin stabili. Viena ranka valdoma dviejų komponentų plastikinė rankena su siurblio mechanizmu. Greitas perjungimo mygtukas greitam teleskopinio strypo ištraukimui ir įtraukimui. Reguluojama laikymo jėga pasukant atramą ant rankenos. Galima pakrauti iki **maks. 160 kg (dyd. 250) arba iki 110 kg (dyd. 300), kai teleskopinis strypas yra pilnai įtrauktas**. Galima naudoti ir esant nuožuloms dėl **tolygiai palenkiamų** kontaktinių paviršių, kurių temperatūra svyruoja nuo **-45° iki 45°**.

Naudojant su nuolydžiais iki maks. 40 kg apkrovos.

#### Paskirtis:

Iki 3 m aukščio gipskartonio, medinių lentelių, panelių, lentjuosčių, metalinių juostelių, folijų ir lempų korpusų fiksavimui. Dėl pasukamų ir neslidžių kontaktinių PVC paviršių, galima be jokių problemų naudoti esant nuožuloms.

### Techninis aprašymas

pasukimo kampas	-45 - 45 laipsniai
maksimali leistina apkrova	160 kg

Rankenos medžiaga	2K plastikas
Medžiaga	Plienas
Ypatybė	palenkiamas
Ypatybė	neslysta
visas ilgis	145 - 250 cm
Tinka	Stogo lentos
Tinka	Gipskartonis
Tinka	Šviestuvo pagrindas
Tinka	Panelės
Tinka	Folijos
Tinka	Medinės lentos
Tinka	Metalinės juostelės
Laikančioji plokštė	9×7 cm
Svoris	3,1 kg
Produkto rūšis	Lubų atrama / surinkimo atrama