

**Įstatoma terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 1-3/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657630 1-3/8
GTIN	4062406278335
Produktų klasė	62E

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

**Įstatoma terkšlė perjungžiama.****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Įpjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Tinka:**

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Ilgalaikė apkrova	135 Nm
Dantų skaičius	52
Įstatomas kotas	9×12 mm
Aukštis h	22,5 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Plotis b	35 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Perjungiamo terkšlė	taip
Terkšlė su išmetikliu	ne
Produkto rūšis	Terkšlė