

Garant**ER kompensuojantis paslankus laikiklis Cilindrinis, Tipas: 20-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319780 20-16
GTIN	4062406276690
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Kompensuojantis laikiklis su ER spyruoklinės įvorės adapteriu. **Reguliuojama radialinė ir kampo kompensacija.** Su vidiniu aušiniu.

Paskirtis:

Puikiai tinka esant nesutapimams tarp ruošinio ir įrankio, pvz., kai yra trintis ar sriegiai (be kompensavimo įtempiant / spaudžiant). Naudojama pirmiausia tekinimo staklėse, bet taip pat tinka ir frezavimo staklėms.

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	16
Koto Ø d	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	44 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Radialinė kompensacija	1 mm
Tinka ER dydžiams	16
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

