

Garant**ER kompensuojantis paslankus laikiklis Cilindrinis, Tipas: 25-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319780 25-32
GTIN	4062406278410
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Kompensuojantis laikiklis su ER spyruoklinės įvorės adapteriu. **Reguliuojama radialinė ir kampo kompensacija.** Su vidiniu aušinimu.

Paskirtis:

Puikiai tinka esant nesutapimams tarp ruošinio ir įrankio, pvz., kai yra trintis ar sriegiai (be kompensavimo įtempiant / spaudžiant). Naudojama pirmiausia tekinimo staklėse, bet taip pat tinka ir frezavimo staklėms.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	58 mm
Koto Ø d	25 mm
skirta ER cangėms	32
Išorinis Ø D	69 mm
Radialinė kompensacija	1,5 mm
Tinka ER dydžiams	32
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

