

Garant**ER kompensuojantis paslankus laikiklis Cilindrinis, Tipas: 25-25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319780 25-25
GTIN	4062406276706
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Kompensuojantis laikiklis su ER spyruoklinės įvorės adapteriu. **Reguliuojama radialinė ir kampo kompensacija.** Su vidiniu aušinimu.

Paskirtis:

Puikiai tinka esant nesutapimams tarp ruošinio ir įrankio, pvz., kai yra trintis ar sriegiai (be kompensavimo įtempiant / spaudžiant). Naudojama pirmiausia tekinimo staklėse, bet taip pat tinka ir frezavimo staklėms.

Techninis aprašymas

Koto Ø d	25 mm
skirta ER cangėms	25
Išorinis Ø D	57 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	53 mm
Radialinė kompensacija	1 mm
Tinka ER dydžiams	25
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	įsraustinė

