



## Kampinis šlifukoaklis akumuliatorinis, Tipas: M18FHSAG55



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akumuliatorinis kampinis šlifukoaklis:

- **Ilgamžis bešepetėlinis variklis, fiksuojamas suklys, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.**
- **Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.**

M18™ **HIGH-OUTPUT™ 125 akumuliatorinis kampinis šlifukoaklis** galingam glotniajam apdirbimui ir iki 145 pjūvių 50 mm elektroniniame vamzdyje su viena akumuliatoriaus įkrova (5.5 Ah). RAPIDSTOP™ stabdis sustabdo diską mažiau nei per 2,5 sekundes.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2x M18 HB5.5 akumuliatorių paketais, M1218 FC įkroviklis, HD dėžė.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

### Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
Svoris	3,4 kg
Akumuliatorių kiekis	1
maksimali vibracija pagal EN	3,4 m/s <sup>2</sup>

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	9000 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	M18FHSAG125XB-552X
Kickbackstop	taip
Akumuliatoriaus talpa	5,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apsauga nuo perkrovos	taip
Saugos jungiklis	ne
minkštas paleidimas	taip
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Serija	FUEL
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis

## Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB8	073810 MHB8
Ličio jonų akumuliatorius M18B2 Akumuliatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB12	073811 MHB12
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB55	073809 MHB55

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB3	073808 MHB3
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Akumulatoriaus tipas M18HNRG3	073826 M18HNRG3