



## LED-EX darbo šviestuvas su baterija, Tipas: 3AALH



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuo sproginimo apsaugotas darbo šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas. Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas.

Daugiafunkcis darbinis šviestuvas su nuimamu magnetiniu pagrindu, prilimpa prie metalinių paviršių. Lempos galvutę galima pasukti 360° kampu ir pakreipti 120° aukštyn ir žemyn (fiksuoja bet kurioje padėtyje). Su plieniniu spaustuku ir priekiniu jungikliu.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Apšvietimo priemonės	LED modulis
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Šviesos srautas	228 lm
Bendras plotis	54 mm
IP apsaugos klasė	IP 67

Svoris	185 g
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	zona 20
Baterijų kiekis	3
Baterijos tipas	Mignon, AA
Bendras ilgis	182 mm
Švietimo trukmė	8,4 h
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR6	081559 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081553 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081554 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081552 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6