



Pneumatinis gręžtuvas, Tipas: D2148RQ



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu \emptyset . Našių ir labai tylių gręžtuvų serija, pistoleto formos, gali pliene pragręžti kiaurymę iki 13 mm. Oro išleidimas per rankeną apsaugo, kad gręžimo drožlės nepakiltų į orą. Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu. Su perjungimo vožtuvu **dešininei / kairinei eigai** (naudoti kaip atsuktuvą arba sriegtuvą).

Tiekimo sudėtis:

Su **greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu**. Papildoma atraminė rankena.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus oro poreikis	600 l/min
maksimalus sūkių skaičius	0 - 750 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	3,7 m/s ²
Ilgis	248 mm
Atiduodamoji galia	250 W

Svoris	1,4 kg
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Darbinis triukšmas	85 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	D2148RQ
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Gręžtuvas