



Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ 2“, Maksimalus sukimo momentas: 30Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654471 30
GTIN	5060207566667
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

- Kompaktiškas, patogus tikrintuvas.
- Varžtais pritvirtinamas prie lygaus paviršiaus (stalo, sienos ir t. t.).
- LCD ekranas. LED foninis apšvietimas užtikrina puikų matomumą prastai apšviestose darbo vietose.
- Integruota Micro-USB-2.0 jungtis užtikrina maitinimą.
- Mato vienetai: Nm.

Privalumai:

- Paprasčiausias valdymas (klaidų sumažinimas iki minimumo).
- Tinka ir vartotojams, kurie nėra „kalibravimo specialistai“.
- Tik vienas mygtuko paspaudimas 0 padėčiai nustatyti.

Paskirtis:

Dinamometrinio rakto nustatymas ir patikrinimas.

Tikslumas:

Procentinė matavimo vertės paklaida $\pm 1\%$.

Tiekimo sudėtis:

USB maitinimo blokas (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabelis tvirtame plastikiniame lagamine.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	1,5 - 30 Nm
-----------------------------	-------------

Svoris	1,4 kg
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Indikatoriaus plotis	175 mm
Adapteris su kvadratu	1/4 in
Adapteris su kvadratu	3/8 in
Indikatoriaus aukštis	64 mm
maksimalus sukimo momentas	30 Nm
Indikatoriaus gylis	72 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Išorinis 6-briaunis	10 mm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Kalibravimas dešinėje Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400	020120 400
Galimas DAkkS kalibravimas iš dešinės. Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 1000	020130 1000
Galimas DAkkS kalibravimas iš dešinės. Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 0,1-1100	020130 0,1-1100