



## Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ 2 Plus“, Maksimalus sukimo momentas: 30Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	654476 30
GTIN	5060922236128
Produktų klasė	66D

### Aprašymas

#### Modelis:

- 3 darbo režimai: esamoji vertė (Track), kritinio taško atpažinimas (First Peak), maksimalios vertės rodymas (Final-Peak).
- Paprasta reikiamo sukimo momento su tolerancijos ribomis įvestis.
- LCD ekranas. LED foninis apšvietimas užtikrina puikų matomumą prastai apšviestose darbo vietose.
- Integruota Micro-USB-2.0 jungtis maitinimui ir duomenų perdavimui.
- Rodmenys ekrane - 12 kalbų.
- Išsaugoma iki 15 reikiamų sukimo momentų.
- Mato vienetai: Nm, lbfft, lbf·colis.

#### Privalumai:

Greitas ir lengvai pastebimas būsenos rodmuo keičiant ekrano spalvą (raudona, geltona, žalia).  
Paprastas matavimo duomenų perdavimas naudojant USB sąsają.

#### Paskirtis:

Dinamometrinių raktų nustatymas ir patikrinimas.

**Dinamometrinių atsuktuvų ir raktų su arba be skalės nustatymas.**

#### Tikslumas:

Procentinės matavimo vertės paklaida  $\pm 1\%$ .

#### Tiekimo sudėtis:

USB maitinimo blokas (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabelis tvirtame plastikiniame lagamine.

### Techninis aprašymas

Indikatoriaus plotis	175 mm
Adapteris su kvadratu	1/4 in
Adapteris su kvadratu	3/8 in
Indikatoriaus gylis	72 mm
Indikatoriaus aukštis	64 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
maksimalus sukimo momentas	30 Nm
Matavimo ribos (diapazonas)	1,5 - 30 Nm
Svoris	1,4 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Išorinis 6-briaunis	10 mm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

## Paslaugos

Kalibravimas dešinėje Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400	020120 400
Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės. Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 0,1-1100	020130 0,1-1100