

**VHB™ lipni juosta, skaidri, Plotis × ilgis (mm×m): 12X33****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

3M™ 4910 yra labai skaidri, todėl gali būti naudojama apšviestų, peršviečiam ženklų, derva sustiprintam stiklui, metalui, stiklui ir medžiagoms, turinčioms didelę paviršiaus energiją (HSE), dekoratyvinėms medžiagos ir juostelėms, vardinėms lentelėms ir logotipams, standžiųjų elementų plokščių klijavimui, tvirtinimui ir surinkimui.

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Klijai: Akrilatas

Ilgis: 33 m

Plotis: 12 mm

Storis: 1 mm

Techninis aprašymas

Spalva	skaidri
Sukibimas su plieniu	4,8 N/mm
Laikymo temperatūra	20 °C
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė

Tamprumas	300 %
Plotis	12 mm
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Gamintojo pavadinimas	4910
Klijai	Akrilatas
Storis	1 mm
Ilgis	33 m
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Produkto pavadinimo požymis	skaidri
Produkto rūšis	Lipni juosta