

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M48X2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M48X2,5
GTIN	4062406278885
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 376
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	144 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	48 mm
Kiaurymės Ø	45,5 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio dydis	M48×2,5
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Sriegio tipas	M
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius