

Garant GRIDLINE

Matavimo mikroskopų stalas, Plotis × gylis: 1500X700mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Produktų klasė	41M

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas iš suvirinto plieno lakšto su vienoje pusėje užapvalinta darbine plokšte iš Beolin medžiagos, kraštai iš 3 mm storio grafito. Kartu su GARANT užrakto sistema.

Tinka:

GARANT vaizdo matavimo mikroskopai, maks. matavimo diapazonas X=200 / Y=100.

Komplektacija:

Stalčių priekio aukštis (kairėje): 50; 300; 300 mm

Spalva:

Korpusas RAL 7035, šviesiai pilkas, stalčiai RAL 7016 antracito pilkos spalvos.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Keliamoji galia pagal plotą	1000 kg
Stalčių skaičius	3
Gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Plotis	1500 mm
Svoris	124 kg

Darbastalio aukštis	840 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas	100
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Apatinė dalis