

Garant GRIDLINE

Matavimo mikroskopų stalas, Plotis × gylis: 1800X900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492580 1800X900
GTIN	4062406279936
Produktų klasė	41M

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas iš suvirinto plieno lakšto su vienoje pusėje užapvalinta darbine plokšte iš Beolin medžiagos, kraštai iš 3 mm storio grafito. Kartu su GARANT užrakto sistema.

Tinka:

GARANT vaizdo matavimo mikroskopai, matavimo diapazonas X=300 / Y=200.

Komplektacija:

Stalčių priekio aukštis (kairėje): 50; 300; 300 mm

Spalva:

Korpusas RAL 7035, šviesiai pilkas, stalčiai RAL 7016 antracito pilkos spalvos.

Techninis aprašymas

Svoris	188 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Plotis	1800 mm
Keliamoji galia pagal plotą	1000 kg
Gylis	900 mm
Stalčių skaičius	3
Darbastalio aukštis	840 mm

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas	100
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Apatinė dalis