

**3M****VHB™ lipni juosta, juoda, Plotis × ilgis (mm×m): 25X33**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Produktų klasė	08M

## Aprašymas

### Modelis:

**Dvipusė** aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

**3M™ 5952** užtikrina visos linijos patikimumą. Tai užtikrina optimalų prisitaikymą prie paviršių. Ši savybė leidžia per visą plotą sujungti tiek plonus, tiek struktūrinius paviršius be įtempimo.

### Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Klijai: Akrilatas

Ilgis: 33 m

Plotis: 19 mm

Storis: 1,6 mm

## Techninis aprašymas

Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Sukibimas su plienu	5,5 N/mm

Plotis	19 mm
Klijai	Akrlatas
Ypatybė	slopinant.
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atsparus drėgmei
Storis	1,6 mm
Gamintojo pavadinimas	5962F
Ilgis	33 m
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Tamprumas	300 %
atsparus temperatūrai iki	120 - 150 °C
Spalva	pilkas
Paskirtis	Montavimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Maskavimas
Laikymo temperatūra	20 °C
Dangalo medžiaga	Popierius
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Produkto pavadinimo požymis	juoda
Produkto rūšis	Lipni juosta