

3M**VHB™ lipni juosta, juoda, Plotis × ilgis (mm×m): 12X33**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

3M™ 5952 užtikrina visos linijos patikimumą. Tai užtikrina optimalų prisitaikymą prie paviršių. Ši savybė leidžia per visą plotą sujungti tiek plonus, tiek struktūrinius paviršius be įtempimo.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Klijai: Akrilatas

Ilgis: 33 m

Plotis: 12 mm

Storis: 1,6 mm

Techninis aprašymas

Klijai	Akrilatas
Dangalo medžiaga	Popierius

Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Spalva	pilkas
atsparus temperatūrai iki	120 - 150 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Plotis	12 mm
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Montavimas
Laikymo temperatūra	20 °C
Sukibimas su plienu	5,5 N/mm
Ilgis	33 m
Ypatybė	slopinant.
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	puikiai priglunda
Storis	1,6 mm
Tamprumas	300 %
Gamintojo pavadinimas	5962F
Produkto pavadinimo požymis	juoda
Produkto rūšis	Lipni juosta