



**VHB™ lipni juosta, balta, Plotis × ilgis (mm×m): 12X33**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Produktų klasė	08M

### Aprašymas

**Modelis:**

**Dvipusė** aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

**3M™ LSE-110WF** specialiai sukurta sudėtingam mažai energijos reikalaujančio plastiko ir kompozicinių medžiagų klijavimui patalpoje ir lauke.

**Pastaba:**

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Klijai: Akrilatas

Ilgis: 33 m

Plotis: 12 mm

Storis: 1,1 mm

### Techninis aprašymas

Spalva	balti
atsparus temperatūrai iki	90 °C

Gamintojo pavadinimas	LSE-110WF
Storis	1,1 mm
Sukibimas su plienu	4,4 N/mm
Klijai	Akrilatas
Minimali naudojimo trukmė	18 mėnuo
Ilgis	33 m
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Laikymo temperatūra	16 °C
Plotis	12 mm
Sandėlio oro drėgmė	40 %
Produkto pavadinimo požymis	balta
Produkto rūšis	Lipni juosta