

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940003 2000
GTIN	4062406279653
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo. Šios spintos puikiai tinka **sisteminiams lagaminams sandėliuoti**. Tinkamus sisteminius lagaminus rasite katalogo skyriuje „Rankiniai ir matavimo prietaisai“ Nr. 693330.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
------------------------	---------------------------

Plotis	500 mm
Rankenos padėtis	viduryje
Svoris	81 kg
Gylis	500 mm
Aukštis	2000 mm
Plotis G	20
Lentynų skaičius	5
Naud. aukštis	1845 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	20
ComfortClose	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 100 mm	940640 100
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm	940640 125

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 75 mm	940640 75
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 300 mm	940640 300
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 200 mm	940640 200
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 150 mm	940640 150
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40