


Garant GRIDLINE

**Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G,
26x20G, Stalčių aukštis: 100mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 942580 100 |
| GTIN | 4062406280093 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine didelės ir sunkios spintas su **varstomomis durimis**. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 941045 – 941077, Nr. 942345 – 942367, Nr. 942745 – 942767, Nr. 942845 – 942867.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai. Stalčiai netinka spintoms varstomomis durimis.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|--------|
| Svoris | 6 kg |
| Naudingasis plotis G | 26 |
| Naudingasis gylis G | 20 |
| Naud. aukštis | 75 mm |
| Naudingasis gylis | 500 mm |
| Naudingas plotis | 650 mm |

| | |
|--|--|
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×20G |
| Produkto rūšis | Stalčius |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X20 | 951830 26X20 |
| Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg | 950180 75 |
| Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 26X20 | 951885 26X20 |
| Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X20 | 951910 26X20 |