

Garant GRIDLINE

**Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G,
26x20G, Stalčių aukštis: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942580 75
GTIN	4062406280086
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su **varstomomis durimis**.
Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių
konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 941045 – 941077, Nr. 942345 – 942367, Nr. 942745 – 942767, Nr. 942845 – 942867.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta
milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL
7035.**

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.
Stalčiai netinka spintoms varstomomis durimis.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	50 mm
Svoris	5 kg
Naudingasis plotis G	26
Naudingasis gylis G	20
Naudingas plotis	650 mm
Naudingasis gylis	500 mm

medžiagos storis	0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X20	951830 26X20
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X20	951910 26X20
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 26X20	951885 26X20