


Garant GRIDLINE

**Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G,
36×20G, Stalčių aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942583 300
GTIN	4062406281397
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su **varstomomis durimis**.
Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių
konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 941045 – 941077, Nr. 942345 – 942367, Nr. 942745 – 942767, Nr. 942845 – 942867.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta
milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL
7035.**

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.
Stalčiai netinka spintoms varstomomis durimis.

Techninis aprašymas

Naudingasis plotis G	36
Naudingasis gylis G	20
Svoris	13 kg
Naud. aukštis	275 mm
Naudingas plotis	900 mm

Naudingasis gylis	500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×20G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X20	951830 36X20
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X20	951885 36X20
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X20	951910 36X20
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75