


Garant GRIDLINE

**Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G,  
36×20G, Stalčių aukštis: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942583 75
GTIN	4062406281342
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su **varstomomis durimis**. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

**Tinka:**

Spintos Nr. 941045 – 941077, Nr. 942345 – 942367, Nr. 942745 – 942767, Nr. 942845 – 942867.

**Spalva:**

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai. Stalčiai netinka spintoms varstomomis durimis.

**Techninis aprašymas**

Svoris	5 kg
Naud. aukštis	50 mm
Naudingasis plotis G	36
Naudingasis gylis G	20
Naudingas plotis	900 mm
Naudingasis gylis	500 mm

medžiagos storis	0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×20G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X20	951830 36X20
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X20	951885 36X20
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X20	951910 36X20
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75