


Garant GRIDLINE

**Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 40G, 36×14G, Stalčių aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940652 300
GTIN	4062406281717
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su stumdomomis durimis. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

**Tinka:**

Spintos Nr. 940089, Nr. 940109, Nr. 940165 – 940237, Nr. 940885 – 940907.

**Spalva:**

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Skirtukų su įpjovomis naudojimas negalimas, nes stalčių dugnas uždaras.

**Techninis aprašymas**

Svoris	21 kg
Naudingasis gylis G	14
Naud. aukštis	275 mm
Naudingasis plotis G	36
Naudingas plotis	900 mm
Naudingasis gylis	350 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×14G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
--	-----------