

Garant
GARANT Master Alu VHM kotinė freza DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201260 4
GTIN	4062406281168
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Tvirtos pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Su naujausios kartos **DLC danga sp²**.

Privalumai:

Tolygus ir tylus veikimas – **puiki paviršiaus kokybė.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	57 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e6
Koto Ø D _s	6 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,06 mm
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Dantų skaičius Z	2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,05 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	18 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	11 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	3,9 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Serija	Master Alu
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant kraštus
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelėlių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	550 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N

PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		