

**Garant****GARANT Master Alu VHM našiems plėstuvams HPC kiaurosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 15H7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164400 15H7
GTIN	4062406282103
Produktų klasė	10P

**Aprašymas****Modelis:**

**Specialūs** naujausios kartos HPC plėstuvai **aliuminio apdirbimui**, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio išleidimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną. **NC modelis** su tiesiu kotu specialiai **hidraulinuose** arba **didelio tikslumo užspaudimo griebtuvuose**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

Su patobulinta DLC danga  $sp^2$ .

**Tolerancijos duomenys:**

**Konfigūruojama:** plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

**H7:** modelis H7 kiaurymės tolerancija.

**Paskirtis:**

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	130 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	2,1 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Serija	Master Alu
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	15 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	15 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	82 mm
Tolerancija	H7
Plėtimo $\varnothing$ matmenys	0,2 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	geltonas
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		