



Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 350×32×127, Tipas: A80



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 594225 A80 |
| GTIN | 9003176501273 |
| Produktų klasė | 53Y |

Aprašymas

Modelis:

Našūs išorinio apvalaus šlifavimo diskai su keraminiu rišikliu. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:

- geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu;
- nedidelė termine apkrova;
- prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimu.

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Aukštos kokybės **universalus** korundas.

Paskirtis:

- **Universalus išorinis apvalus šlifavimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).**
- **Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)**
- **Būtinasis aušinimas emulsija, apdirbant ilgadrožles medžiagas, būtinasis geras aušinamasis tepimas.**

Pastaba:

Tinka ir plokštumų šlifavimui.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Šlifavimo būdas | Užapvalinta išorė |
| Šlifavimo priemonės | Aukštos kokybės korundas |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Specifikacija | 89A 80J5 AV217 |
| Forma | 1 |
| Disko Ø D | 350 mm |
| Disko plotis T | 32 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 350×32×127 |
| Kiaurymės Ø H | 127 mm |
| Produkto rūšis | Išorinio apvalaus šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |